

大型超音波洗浄機 ソノクリーナープラス

工業用部品から精密部品の洗浄に最適

おおきな大きな洗浄槽

01

3サイズから選べる洗浄槽
S：600×400×455
M：650×450×505
L：700×500×540
(MW・MWM シリーズの例
W×D×H mm 内寸)

必要な機能は標準搭載

03

液切り用ポジション
電気式ヒーター（温調機能付）
洗浄タイマー
空焚き防止機能
SUS外装
キャスター付アジャスター

お求めやすい価格

05

この機能と、発振器、振動子、
籠が付いて、低価格！

超音波はハイパワー！

max
2400W

02

6種類から選べる発振器
周波数 28kHz or 40kHz
出力 1500W or 1800W or 2400W

発振器の設置申請は不要

04

発振器は、全機種 総務省「型
式指定」取得済です。面倒な
総合通信局への申請の必要が
ありません。
設置したその日から使用でき
ます。

オプション

06

ろ過ユニット・油水分離機
(MWM/MWL シリーズ)
上蓋

スタンダードタイプ MWシリーズ



液切りポジション セット状態

簡単操作の標準機

ゼンマイ式洗浄タイマー

ダイヤル式温度調節

MWシリーズは、ゼンマイ式タイマーと電気式ヒーター（温調機能付）、空焚き防止機能を装備、さらに外装はステンレスを採用、タフな洗浄が行えます。また、洗浄槽に液切りポジションを標準装備しており、洗浄液の持ち出し低減が出来ます。超音波はFM発振を採用し、ムラのない安定した洗浄を行います。

型 式	周波数	超音波 定格出力	出力調整	タイマー	ヒーター 出力	最高 使用液温	電 源		外形寸法 W×D×H(mm)	洗浄槽内寸 W×D×H(mm)	洗浄槽内寸 W×D×H(mm)	洗浄物 最大重量	排水用 バルブ
MW-1315	28kHz	1500W	固定	ゼンマイ式 最大15分 (連続発振 機能付)	5kW	60℃	AC200V 単相	36A	700×590 ×750	600×400 ×455	495×315 ×175	20kg	1B
MW-1415	40kHz												
MW-1318	28kHz	1800W			6kW		43A	750×640 ×750	650×450 ×505	520×355 ×225	1B		
MW-1418	40kHz												
MW-1324	28kHz	2400W			8kW		AC200V 三相	41A	910×690 ×850	700×500 ×540	580×405 ×265		1・¼ B
MW-1424	40kHz												

オプション：上蓋

デジタルタイプ MWM シリーズ



上蓋オプション装着機

- デジタル式洗浄タイマー
- デジタル式温度調節
- 超音波出力調整
- オーバーフロー槽

MWMシリーズは、LCD表示とシートスイッチを採用し、タイマー設定や超音波出力設定、液温設定などが正確に行えます。また、洗浄槽に液切りポジションを標準装備しており、洗浄液の持ち出し低減が出来ます。超音波はFM発振を採用し、ムラのない安定した洗浄を行います。

型 式	周波数	超音波 定格出力	出力調整	タイマー	ヒーター 出力	最高 使用液温	電 源		外形寸法 W×D×H(mm)	洗浄槽内寸 W×D×H(mm)	洗浄筥内寸 W×D×H(mm)	洗浄物 最大重量	排水用 バルブ
MWM-1315	28kHz	1500W	デジタル式 10% 刻み	デジタル式 最大 59 分 30 秒 (連続発振 機能付)	5kW	60℃	AC200V 単相 *1	36A	700×600 ×800	600×400 ×455	495×315 ×175	20kg	1B
MWM-1415	40kHz							43A	750×650 ×800	650×450 ×505	520×355 ×225		1B
MWM-1318	28kHz	1800W					AC200V 三相	41A	910×700 ×850	700×500 ×540	580×405 ×265		1・¼ B
MWM-1418	40kHz												
MWM-1324	28kHz	2400W											
MWM-1424	40kHz												

オプション：上蓋、濾過ユニット、油水分離機
注)※1：濾過ユニット、油水分離機を追加の場合、電源はAC200V三相になります。

自動モジュールタイプ MWL シリーズ



自動昇降上部停止ポジション状態

- デジタル式洗浄タイマー
- デジタル式温度調節
- 超音波出力調整
- オーバーフロー槽
- 籠自動昇降
- 籠上下揺動

MWLシリーズは、籠の自動昇降機構を搭載しており、籠の出し入れが楽にできます。また、超音波洗浄時に籠の揺動を行え、高い洗浄効果を発揮します。設定はLCD表示とシートスイッチを採用し、タイマー設定や超音波出力設定、液温設定などが正確に行えます。超音波はFM発振を採用し、ムラのない安定した洗浄を行います。

型 式	周波数	超音波 定格出力	出力調整	タイマー	ヒーター 出力	最高 使用液温	電 源		外形寸法 W×D×H(mm)	洗浄槽内寸法 W×D×H(mm)	洗浄槽内寸法 W×D×H(mm)	洗浄物 最大重量	排水用 バルブ
MWL-1315	28kHz	1500W	デジタル式 10% 刻み (連続発振 機能付)	デジタル式 最大 59分30秒	5kW	60℃	AC200V 三相	27A	760×780 ×1555	600×400 ×480	485×275 ×110	20kg	1B
MWL-1415	40kHz				6kW			32A	810×830 ×1675	650×450 ×550	535×325 ×185	25kg	1B
MWL-1318	28kHz	1800W						42A	910×880 ×1800	700×500 ×600	575×365 ×235	30kg	1・¼ B
MWL-1418	40kHz												
MWL-1324	28kHz	2400W											
MWL-1424	40kHz												

オプション：上蓋、濾過ユニット、油水分離機



総合通信局への設置申請不要
ソノクリーナー プラスは総務省から「型式指定」されておりますので、総合通信局への設置申請の必要が有りません。発振器後部(ネリ)に、右の様な卵型マークが有り型式指定番号が記載されています。



超音波洗浄機は設置前に許可申請が必要です



このマークが付いている製品は【高周波利用設備の許可申請】が必要です。なお、申請には必ず【製造番号】が必要となりますが、本来は製品完成時に決まる製造番号を、カイジョーでは、ご注文と同時に申し送ることができます。つまり、許可状交付までのタイムラグなく、超音波洗浄機を設置・ご使用いただけます。



カイジョーがあらかじめ総務省への届出を済ませ「型式指定」を受けている製品なので、ユーザー（設置者）による申請は不要です。該当の発振器に【総務省認定マーク】が付いています。



出力電力 50W 以下の製品なので、工場で使用する場合は【申請対象外】となります。

初めて超音波洗浄をお考えの方へ

初めての超音波洗浄機選びには、難しさが伴って参ります。

超音波洗浄機について知っておくべきポイントを簡単にお判りいただけるページと資料をご用意いたしました。

5分でわかる
超音波洗浄機



<https://www.kaijo.co.jp/sansen/product/uscunderstand5m.html>

PDF版のご利用をご希望の方へ

右記のQRコードもしくはURLよりダウンロードください。サイトの各製品情報ページから、外形図、取扱説明書などの各資料をお申し込み頂けます。

PDF版カタログ
ダウンロード



<https://www.kaijo.co.jp/sansen/support/download.html>

KAIJO 株式会社カイジョー
<https://www.kaijo.co.jp/>

超音波機器事業部 TEL : 042-555-6456
FAX : 042-555-0291

●安全に関する注意：製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●カタログ上の注意：本カタログは日本国内のみ有効です。外形寸法に「突起部」は含まれておりません。製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●製品ご購入時の注意：製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際は「製造番号」をご確認ください。